

PAN-L-4x0,75-NT

Kunststoffschlauch

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Shore-Härte	55 +/- 3
Farbe	natur
Innen-Durchmesser	2,900 mm
Aussen-Durchmesser	4,000 mm
Lebensmittel-Zulassung	90/128/EWG
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Produktgewicht nach Länge	0,0060 kg/m
Min. Biegeradius	18,000 mm
Werkstoff-Information Schlauch	TPE-A