

**Freilauf
FLSM-32-L**
Teilenummer: 164232

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Drehrichtung	Linkslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	9.96 Nm
Produktgewicht	1500 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl