

**Freilauf  
FLSM-12-R**

Teilenummer: 164234

**FESTO**



**Datenblatt**

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Drehrichtung	Rechtslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.2 Nm
Produktgewicht	300 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl