


Flachzylinder EZH-2,5/9-20-B

Teilenummer: 164992

FESTO



Datenblatt

Merkm al	Wert
Hub	20 mm
Kolben-Ø	6 mm äquivalenter Durchmesser
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau	Kolben rechteckige Kolbenstange
Positionserkennung	ohne
Verdrehsicherung/Führung	rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	10 N
Theoretische min. Federrückstellkraft	2.8 N
Theoretische max. Federrückstellkraft	4.4 N
Produktgewicht	17 g
Befestigungsart	mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Kolbenstange	Kupfer-Legierung vernickelt