

# Schalldämpfer UC-M5

Teilenummer: 165003

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Einbaulage                         | beliebig                               |
| Gebindegröße                       | 1                                      |
| Betriebsdruck                      | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar        |
| Durchfluss gegen Atmosphäre        | 350 l/min                              |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Schalldruckpegel                   | 60 dB(A)                               |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...70 °C                         |
| Produktgewicht                     | 0.4 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss            | M5                                     |
| Werkstoff Dämpfereinsatz           | PE                                     |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | PE                                     |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                           |