

# Sensorhalter DASI-Q11-16-A-SR

Teilenummer: 1692983

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16
Bauform	für T-Nut
für Kolben-Ø	Ø16
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	28 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt