

# Anschlussleitung KSPC-AIF-1-WD-5

Teilenummer: 170236

FESTO

für Controller Achsinterface.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 60$ V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Produktgewicht	266 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, M9, 5-polig, geschirmt
Elektrischer Anschluss 2	Buchsenleiste, 5 polig
Kabelaufbau	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Kabellänge	5 m
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	lichtgrau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt PBT TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze vergoldet Kupferlegierung verzinkt