

Feinfilter LFMB-3/4-D-MAXI-NPT

Teilenummer: 173720

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baureihe | D |
| Baugröße | Maxi |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Kondensatablass | manuell tastend |
| Betriebsdruck | 1 bar...16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte Gase |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 2220 l/min |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 750 l/min |
| Filterwirkungsgrad | 99,99 % |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 1.5 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Restölgehalt | 0.5 mg/m ³ |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise: |
| Einbaulage | senkrecht |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 3/4 NPT |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | PC |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |