

Öler LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173825

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Ölfüllmenge	110 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	8 l/min
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	6300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC