

# Schwenkflansch SNC-125

Teilenummer: 174389

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                           | 125                                                                   |
| Basierend auf Norm                 | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                  |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Umgebungstemperatur                | -40 °C...150 °C                                                       |
| Produktgewicht                     | 1732 g                                                                |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                          |
| Werkstoff Befestigung              | Aluminium-Druckguss                                                   |
| Werkstoff Bolzen                   | Stahl<br>verzinkt                                                     |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl<br>verzinkt                                                     |
| Werkstoff Sicherung                | Federstahl<br>verzinkt                                                |