


Schwenkflansch SNCB-63

Teilenummer: 174393

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Basierend auf Norm	ISO 15552
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...90 °C
Max. Belastbarkeit	4 kN
Produktgewicht	375 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Scheibe	Stahl verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung	Federstahl, verzinkt