

Schwenkflansch SNCS-63

Teilenummer: 174400

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	4 kN
Produktgewicht	281 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gelenklager	Stahl PTFE
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt