

# Steckdosenleitung KMEB-2-24-2,5-LED

Teilenummer: 174844

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Schaltstellungsanzeige                     | LED   |
| Befestigungsart                            | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5                     |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Produktgewicht                             | 200 g   |
| Elektrischer Anschluss                     | 4-polig<br>Dose gewinkelt<br>Form C<br>nach DIN EN 175301-803 |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 24 V  |
| Schutzleiteranschluss                      | vorhanden   |
| Kabellänge                                 | 2.5 m   |
| Kabeldurchmesser                           | 6.2 mm  |
| Kabelaufbau                                | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Schutzart                                  | IP65<br>nach IEC 60529  |
| Umgebungstemperatur                        | -20 °C...80 °C  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-RoHS-Richtlinie                                       |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften                                     |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform  |
| Werkstoff Kabelmantel                      | TPE-U(PUR)  |
| Werkstoff Gehäuse                          | PA<br>POM   |
| Werkstoff Steckkontakte                    | Bronze  |