

Steckdosenleitung KMEB-2-230-5

Teilenummer: 174847

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	400 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt Form C nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	6.2 mm
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Werkstoff Steckkontakte	Bronze