

Kupplung EAMC-65-90-XX-25

Teilenummer: 176038

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm ²
Produktgewicht	535 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform