

Ventilbausatz CPV14-BS-5/3G-1/8

Teilenummer: 176057

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/8
Betriebsdruck	2.5 bar...10 bar
Nennweite	6 mm
Einbaulage	beliebig
Berstdruck	30 bar
Schaltzeit aus	30 ms
Schaltzeit ein	22 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schockfestigkeit	30 g/11 ms nach EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss