

Schwenkflansch SUA-40-R3

Teilenummer: 176887

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Varianten	Hoher Korrosionsschutz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	195 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung mit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Hülse	Federstahl
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei