

Steckdosenleitung KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Teilenummer: 177677

FESTO



Datenblatt

Merkm	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Elektrischer Anschluss	5-polig Dose gewinkelt Form C nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	0.5 m
Kabeldurchmesser	4.6 mm
Kabelaufbau	3 x 0,5 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA POM
Farbe Gehäuse	transparent
Werkstoff Steckkontakte	Bronze