

# L-Steckverbindung CQL-22

Teilenummer: 177694

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Nennweite                                  | 19.2 mm   |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Gebindegröße                               | 1   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...7 bar   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0.95 bar...15 bar  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III  |
| Lebensmittelzugleichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                        | -25 °C...70 °C  |
| Produktgewicht                             | 46 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 22 mm                            |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 22 mm                            |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | POM   |
| Werkstoff Lösering                         | POM   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                |