

Steckverbindung CQ-18H-15

Teilenummer: 177702

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	12.15 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Produktgewicht	16 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-18
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 15 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei