

Blindstopfen CQC-18H

Teilenummer: 177714

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse CQ-18
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse CQ-18
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	POM