

# Fluidtrenner CQA-22

Teilenummer: 177716

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	12 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-25 °C...75 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C...70 °C
Produktgewicht	76 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 22 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 22 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei