Kunststoffrohr
PQ-PA-12X1,5X3000

Teilenummer: 177728

Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	12 mm
Innen-Ø	9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-25 °C...75 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C...75 °C
Produktgewicht nach Länge	0.051 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoff Schlauch	PA