

Kunststoffrohr
PQ-PA-15X1,5X3000
Teilenummer: 177729

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	15 mm
Innen-Ø	12 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-25 °C...75 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C...75 °C
Produktgewicht nach Länge	0.065 kg/m
Farbe	schwarz
Werkstoff Schlauch	PA