

Feststelleinheit KPE-10

Teilenummer: 178465

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Konstruktiver Aufbau	Kippscheiben
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	1 MPa 10 bar
Lösedruck	0.3 MPa 3 bar
zu klemmendes Rundmaterial	10 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Statische Haltekraft	350 N
Produktgewicht	260 g
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Feder	Federstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Klemmbacken	Messing
Werkstoff Kolben	POM