

Stoßdämpferhalter DADP-ES-G6-12

Teilenummer: 1812471

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anschlagkraft	500 N
Max. Anziehdrehmoment	5.9 Nm
Produktgewicht	80 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlagwinkel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert