

Stoßdämpferhalter DADP-ES-G6-25

Teilenummer: 1812550

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anschlagkraft	1100 N
Max. Anziehdrehmoment	9.9 Nm
Produktgewicht	160 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlagwinkel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert