



Datenblatt

Teile-Nr.: **182968**

Seite:1

FRM-M1-G1/4-Z

Abzweigmodul

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	≥ 21 bar
Normalnenndurchfluss	2.800 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Mediumtemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	128 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten