

Manometer MA-23-10-R1/8

Teilenummer: 183897

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Nenngröße Manometer	23
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor Wechselbelastung	0.6
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP44
Mediumtemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Messing
Werkstoff Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	27 g
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)