

# Handhilfsbetätigung HAB-3/8

Teilenummer: 184587

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                                               | Wert                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                                             | 11 mm                                                              |
| Einbaulage                                                            | beliebig                                                           |
| Ventilfunktion                                                        | Entlüftungselement                                                 |
| Betriebsdruck                                                         | 0 bar...10 bar                                                     |
| Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 165 l/min                                                          |
| Explosionsschutz                                                      | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Betriebsmedium                                                        | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                                    | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)         |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                                    | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                 |
| LABS-Konformität                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Mediumstemperatur                                                     | -20 °C...80 °C                                                     |
| Umgebungstemperatur                                                   | -20 °C...80 °C                                                     |
| Max. Anziehdrehmoment                                                 | 35 Nm                                                              |
| Befestigungsart                                                       | einschraubbar                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1                                             | G3/8                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 2                                             | G3/8                                                               |
| Werkstoff-Hinweis                                                     | RoHS konform                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                                                     | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                  |