

# Steckdose NTSD-GD-9

Teilenummer: 18493

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Befestigungsart             | mit Überwurfmutter                      |
| Einbaulage                  | beliebig                                |
| Produktgewicht              | 25 g                                    |
| Elektrischer Anschluss      | 4-polig<br>Dose gerade<br>Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich AC | 250 V                                   |
| Strombelastbarkeit          | 16 A                                    |
| Kabelverschraubung          | Pg9                                     |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 6 mm...8 mm                             |
| Anschlussquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schutzart                   | IP67                                    |
| Umgebungstemperatur         | -5 °C...50 °C                           |
| Lagertemperatur             | -20 °C...70 °C                          |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L                          |
| Werkstoff Gehäuse           | PBT                                     |
| Werkstoff Steckkontakte     | Kupfer-Legierung<br>Messing             |