

Netzanschlussdose NTSD-GD-13,5

Teilenummer: 18526

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	31 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gerade Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich AC	250 V
Strombelastbarkeit	16 A
Kabelverschraubung	Pg13
Zulässiger Kabeldurchmesser	10 mm...12 mm
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung Messing