

Steckdose NTSD-WD-9

Teilenummer: 18527

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	30 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gewinkelt Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich AC	250 V
Strombelastbarkeit	16 A
Kabelverschraubung	Pg9
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 mm...8 mm
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung Messing