


# Rundzylinder CRDG-1 5/8"- -P-A

Teilenummer: 185393

FESTO

korrosionsbeständig, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,4 ... 20 "
Kolben-Durchmesser	1 5/8"
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
Betriebsdruck	0,6 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	633 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	754 N
Pneumatischer Anschluss	NPT1/4-18
Werkstoff-Information Deckel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Information Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff-Information Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Information Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei