

Anschlussleitung KM12-M12-GSWD-1-4

Teilenummer: 185499

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 75 V
Strombelastbarkeit	3,8 A
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	66 g
Elektrischer Anschluss	Kabel 4-adrig Stecker gerade / Dose gewinkelt M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig
Kabelaufbau	4x0,34
Kabellänge	1 m
Befestigungsart	einschraubbar
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)