

# Kabeldose ASI-SD-PG-M12

Teilenummer: 18789

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	27.6 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gerade Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich AC	125 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabelverschraubung	Pg9
Anschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze