


Freilauf FLSM-8-R

Teilenummer: 188524

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Drehrichtung	Rechtslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.35 Nm
Produktgewicht	125 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	Stahl
Werkstoff Welle	Stahl