

Kunststoffschlauch PUN-CM-6-SW

Teilenummer: 188883

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	6 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	28 mm
Innen-Ø	4 mm
Min. Biegeradius	14 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Oberflächenwiderstand	0.01 MOhm...10 MOhm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht nach Länge	0.02125 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)