

# Vakuumsauger-Halter ESH-HDL-3-PK

Teilenummer: 189248

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Höhenausgleich Saugerhalter        | 20 mm                                                                             |
| Nennweite                          | 3 mm                                                                              |
| Volumen                            | 0.252 cm <sup>3</sup>                                                             |
| Einbaulage                         | senkrecht                                                                         |
| Konstruktiver Aufbau               | Vakuumananschluss seitlich<br>mit Höhenausgleich                                  |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 3                                                                           |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                              |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-A1-L                                                                    |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Produktgewicht                     | 63 g                                                                              |
| Befestigungsart                    | mit Kontermutter                                                                  |
| Saugerbefestigung                  | M4                                                                                |
| Vakuumananschluss                  | PK-4                                                                              |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                      |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR<br>Stahl                                                                      |
| Werkstoff Halter                   | Aluminium<br>Messing, vernickelt<br>POM<br>Vergütungsstahl<br>hochlegierter Stahl |