

# Vakuumsauger-Halter ESH-HE-3-G1/8

Teilenummer: 189255

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Volumen	0.106 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	11 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumschluss
Saugerbefestigung	M4
Vakuumschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	Aluminium-Knetlegierung NBR POM Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl