

Vakuumsauger-Halter ESH-HE-5-G1/4

Teilenummer: 189257

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7 mm
Volumen	1.227 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	24 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	M10
Vakuumananschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	Aluminium-Knetlegierung NBR POM Stahl
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl