


# Vakuumsauger ESS-60-ES

Teilenummer: 189356

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. Werkstückradius               | 120 mm                                                                                    |
| Nennweite                          | 6 mm                                                                                      |
| Saugerdurchmesser                  | 60 mm                                                                                     |
| Saugervolumen                      | 19.77 cm <sup>3</sup>                                                                     |
| Anschlusslage                      | oben                                                                                      |
| Einbaulage                         | beliebig                                                                                  |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 5                                                                                   |
| Saugerform                         | rund extra-tief                                                                           |
| Betriebsdruck                      | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                               |
| Nennbetriebsdruck                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                         |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                      |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                                                                        |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                     |
| Umgebungstemperatur                | -30 °C...180 °C                                                                           |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 162.5 N                                                                                   |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 63.5 N                                                                                    |
| Produktgewicht                     | 48 g                                                                                      |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss                                                                      |
| Vakuumanschluss                    | M10                                                                                       |
| Farbe                              | transparent                                                                               |
| Shore-Härte                        | 50 +/- 5                                                                                  |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Aluminium-Knetlegierung, vernickelt<br>Stahl, vernickelt<br>Stahl, verzinkt und verchromt |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                              |
| Werkstoff Sauger                   | VMQ (Silikon)                                                                             |