

Flachkabel KASI-1,5-Y-100

Teilenummer: 18940

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Produktgewicht	71 g
Betriebsspannungsbereich DC	75 V
Betriebsspannungsbereich AC	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	100 m
Schutzart	IP65 bei verschlossenen Aderenden
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Kabelmantel	Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel	gelb