

Freilauf
FLSR-40-R
Teilenummer: 19036

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Drehrichtung	Rechtslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20.03 Nm
Produktgewicht	1820 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl