# Blindstopfen
# QSC-5/8H-U

Teilenummer: 190640



## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | Standard |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Blindstopfen |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 4 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse Ø 5/8" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |