

# L-Steckverschraubung QSLV-1/4-5/16-I-U

Teilenummer: 190758

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                          |
| Nennweite                                  | 4 mm                                                              |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung                                                      |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                          |
| Bauform                                    | L-Form                                                            |
| Gebindegröße                               | 1                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]                             |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...60 °C                                                    |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 14 Nm                                                             |
| Produktgewicht                             | 28 g                                                              |
| Befestigungsart                            | Innensechskant 5/16                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde 1/4 NPT                                              |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 5/16"                                        |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | 14 °F...140 °F                                                    |
| Farbe Lösering                             | grau                                                              |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                               |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                      |