

Rückschlagventil
H-QSM-5/32-U
Teilenummer: 190841

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-5/32
Pneumatischer Anschluss 2	QS-5/32
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	139 l/min
Betriebsdruck	-1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--]
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	5.3 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform