

Rückschlagventil HB-1/8-QSM-3/16-U

Teilenummer: 190859

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-3/16
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	216 l/min
Betriebsdruck	-1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Min. Differenzdruck öffnen	0.1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0.2 bar
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	13 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform