

KSMX-SM5-1,5

Verbindungs-Bausatz

Datenblatt

Teile-Nr.: 191081

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal Standard	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker/Stecker
Anzahl Adern	10
Adernquerschnitt	0,14 mm²
Länge Anschlusskabel	1500 mm
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP20