



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen B x L x H                    | 19 mm x 90 mm x 65 mm                                                                            |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie                                                                           |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-Zone III                                                                               |
| Lagertemperatur                          | -25 °C...70 °C                                                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                | 5 - 95 %<br>nicht kondensierend                                                                  |
| Schutzart                                | IP20<br>in montiertem Zustand                                                                    |
| Umgebungstemperatur                      | 0 °C...50 °C                                                                                     |
| Produktgewicht                           | 75 g                                                                                             |
| Befestigungsart                          | Steckmodul für CMMP-AS...-M3                                                                     |
| Werkstoff-Hinweis                        | RoHS konform                                                                                     |
| Einbaulage                               | beliebig                                                                                         |
| Protokoll                                | EtherNet/IP                                                                                      |
| Kommunikationsprofil                     | FHPP                                                                                             |
| Baudrate                                 | 10/100 Mbit/s (Full/Half)                                                                        |
| Topologien                               | Stern<br>Ring<br>Linie                                                                           |
| Medienredundanz                          | DLR                                                                                              |
| IP-Adressvergabe                         | FCT<br>DHCP<br>BOOTP<br>DIP-Schalter                                                             |
| Feldbus-Schnittstelle                    | 2x Dose RJ45                                                                                     |
| Minimale Zykluszeit                      | 1 ms                                                                                             |
| LED Anzeigen                             | Ethernet-Kommunikationsaktivität<br>Ethernet-Leitungsüberwachung<br>Modulstatus<br>Networkstatus |
| Konfigurations-Unterstützung             | EDS                                                                                              |
| Parametrierung                           | FCT                                                                                              |
| Zusätzliche Funktionen                   | AddressConflictDetection (ACD)<br>Integrated Switch                                              |